

Nadogradni regal za skladištenje profila, visina: 3000mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	991489 3000
GTIN	4058255038190
Razred artikla	960

Opis

Izvedba:

Za uspravno i pregledno skladištenje lakih i teških dugih proizvoda, npr. krovne daske, instalacijske cijevi, letve, grede itd. Idealni i za područje samoposluživanja. Različito primjenjivi razdjelnici omogućuju fleksibilnost širine polica. Nagib od 10°.

Dio isporuke:

1 okvir, 5 prečki, 2 podloška, osnovne ploče, 4 podna usidrenja (bez razdvajanja krakova).

Lakiranje:

Nosač prometno plave boje slično RAL 5017, poprečne prečke čisto narančaste boje RAL 2004, **praškasto lakiranje.**

Napomena:

- **Kod neravnih podova savjetujemo dodatno korištenje podnog usidrenja br. 991481.**
- **Skladišna roba smije biti maks. 500 mm viša od regala!**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.**
- **Razdjelnike pod br. 991490 vel. 500 ili br. 991490 vel. 750 naručite zasebno.**

Tehnički opis

Širina pretinca	2700 mm
-----------------	---------

Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina	2786 mm
Profil okvira	S610-M18-U
Okomiti teret (pojedinačno polje)	1135 kg
bočno nalijegajući teret po razdvojnem kraku	25 kg
Visina	3000 mm
Podešavanje visine u rasteru	50 mm
Odabir boje	RAL 5010, 2004
Vrsta proizvoda	Regali za skladištenje profila

Pribor

Podno usidrenje za okvire paletnih regala	991470
---	--------