



VDI višestruki prihvat alata, Ø drške d1: 50mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319185 50
GTIN	4045197955067
Razred artikla	32V

Opis

Izvedba:

- Kaljen HRC 58 ±2.
- Sve funkcionalne površine su brušene.
- S kugličnom mlaznicom.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Tehnički opis

Ø drške d ₁	50 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 50
b ₁	105 mm
h ₅	35 mm
h ₁	32 mm
b ₂	50 mm
l ₁	85 mm
Širina drške b ₃	25,5 mm

h ₂	41 mm
h ₆	60 mm
Vrsta proizvoda	VDI višestruki prihvat alata