


VDI višestruki prihvat alata, Ø drške d1: 30mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319185 30
GTIN	4045197955043
Razred artikla	32V

Opis
Izvedba:

- Kaljen HRC 58 ±2.
- Sve funkcionalne površine su brušene.
- S kugličnom mlaznicom.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Tehnički opis

b ₁	76 mm
l ₁	60 mm
h ₁	20 mm
h ₂	29 mm
h ₅	28 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 30
Širina drške b ₃	17 mm
b ₂	35 mm

Ø drške d ₁	30 mm
h ₆	38 mm
Vrsta proizvoda	VDI višestruki prihvat alata