



## CleverDrill spiralno svrdlo dugačko HSS N, bez prevlake, Ø DC h8: 9,8 mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	116050 9,8
GTIN	4045197956514
Razred artikla	12B

### Opis

#### Izvedba:

**HOLEX CleverDrill** – Stabilno svrdlo za sve standardne namjene. Poboljšano ponašanje kod ubušavanja zahvaljujući križnom brušenju vrha. Debljina i povećanje jezgre normalni. Profilno brušeno. Površina: brončano temperiran spiralni utor.

#### Preporuka:

##### Maksimalna dubina bušenja:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

##### Napomena:

Odgovarajuća NC svrdla za predbušenje br. 112120, 112140 i 112170 s **vrhom pod kutom od 142°** radi veće sigurnosti postupka

Unutarne hlađenje: ne

Standard: DIN 340

Tolerancija nazivnog Ø: h8

Kut vrha: 130 stupanj

Broj oštrica Z: 2

preporučena maksimalna dubina bušenja  $L_2$ : 106,3 mm

Duljina žlijeba za odvođenje  $L_c$ : 121 mm

Ukupna duljina L: 184 mm

Ø drške  $D_s$ : 9,8 mm

### Tehnički opis

Ø drške $D_s$	9,8 mm
Duljina žlijeba za odvođenje $L_c$	121 mm
preporučena maksimalna dubina bušenja $L_2$	106,3 mm
Nazivni Ø $D_c$	9,8 mm

Tolerancija nazivnog Ø	h8
Standard	DIN 340
Broj oštrica Z	2
Ukupna duljina L	184 mm
Kut vrha	130 stupanj
Seriya	HOLEX CleverDrill
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Tip	N
Drška	Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo