



Prenamjesta jednoručna stega, Stezni raspon: 650mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	860280 650
GTIN	4008158028552
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Vodilica od vučenog čelika, brunirana. Pomična čeljust, fiksna čeljust, tijelo i poluga za crpku od poliamida ojačanog staklenim vlaknima (nelomljiva). Velike, ravne stezne površine omogućuju stezanje sa svih strana vodilice. Praktičan **okretni gumb** za brzo **prebacivanje** sa stezanja na širenje. S polugom za brzo namještanje.

Upotreba:

Univerzalno primjenjivo, udobno rukovanje jednom rukom za mali stezni pritisak (do 1200 N).

Stezanje i širenje s brzim prebacivanjem.

Tehnički opis

Širina širenja	75 - 685 mm
Stezni raspon	650 mm
Presjek vodilice	20×5 mm
Istovar	85 mm
maksimalna sila stezanja	1200 Nm

Vrsta proizvoda

Stezačica