

**Stega s pogonom, Stezni raspon: 150mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 860271 150 |
| GTIN | 4008158040844 |
| Razred artikla | 83K |

Opis**Izvedba:**

Ergonomski oblikovana 2-komponentna plastična drška, brunirana vodilica od vučenog čelika. Plastično kućište pojačano staklenim vlaknima, lakohodni trapezni hod navoja s rotacijskim tlačnim umetkom. S polugom za odvajanje za brzo podešavanje.

Upotreba:

Izrazito fleksibilno fleksibilna, može se koristiti i u izrazito uskim prostorima, za stezni tlak (do 2000N).

Tehnički opis

| | |
|--------------------------|-----------|
| Presjek vodilice | 19×6 mm |
| Istovar | 60 mm |
| Stezni raspon | 150 mm |
| maksimalna sila stezanja | 2000 Nm |
| Vrsta proizvoda | Stezačica |

