

**Garant****SC.T 120404, Vrsta: HB725****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260765 HB725
GTIN	4045197956897
Razred artikla	21G

**Opis**

SC.T 120404 HB725 Kutni radijus: 0,4 mm

Vrsta: HB725

Lomač odvojenih čestica: UM

Tolerancija: M

Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPosmak  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/okr**Tehnički opis**

Glavna primjena	UNI
Posmak $f$	0,05 - 0,5 mm/okr
Vrsta	HB725
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 250 m/min
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto

Lomač odvojenih čestica	UM
Rezni materijal	HM
Dubina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120404
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje