

**Dubokostezna stega, duljina / stezni raspon: 250/400mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	860300 250/400
GTIN	4008158012445
Razred artikla	83J

Opis**Izvedba:**

Vrlo kvalitetni, dugački stezni krakovi od temper lijeva, za velike dubine stezanja; čvrsta od punog profila, narovašena. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem i odvojivim tlačnim umetkom. Brzo namještanje, sigurno stezanje. Poluga za veliku silu stezanja uz mali utrošak sile. Sila stezanja do 7000 N.

Tehnički opis

Težina	4,4 kg
Presjek vodilice	40×11 mm
Istovar	250 mm
Stezni raspon	400 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

