

HEDI

Strojne svjetiljke/svjetiljke za radionice, Tip: 9LED-24V



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081300 9LED-24V
GTIN	4003644016709
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Visoke kvalitete, univerzalno primjenjive svjetiljke za priključak na 250 V/ 50 Hz s prekidačem za uklj. / isklj., gumeni priklj. vod duljine 3 m.

Robusno, dugačko, uklopljeno metalno zglobno crijevo za slobodnu pokretljivost glave svjetiljke i veliku stabilnost. Strojna svjetiljka 9LED u 24 V DC izvedbi.

Standard:

Visoke kvalitete, univerzalno primjenjive svjetiljke za priključak na 250 V/ 50 Hz s prekidačem za uklj. / isklj., gumeni priklj. vod duljine 3 m.

· **Robusno, dugačko, obloženo metalno zglobno crijevo.**

Funkcija:

IP64: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključujući svjetlosno sredstvo, s **jakim prijanjajućim magnetom, vijčanu hvataljku 50 mm i stezni vijci** za pričvršćivanje na stroj, stol, zid ili strop.

IP-klasa zaštite: IP 64

Snaga svjetlosti: 9 W

Jakost svjetlosti: 900 lm

Broj LED-ova: 9

Duljina priključnog kabla: 3 m

Tehnički opis

IP-klasa zaštite	IP 64
Opskrba energijom	mrežni pogon
Boja svjetlosti	6.400 K
Jakost svjetlosti	900 lm
Broj LED-ova	9
Rasvjetno tijelo	LED
Duljina priključnog kabla	3 m
Snaga svjetlosti	9 W
Vrsta proizvoda	Svjetiljka za radno mjesto