

**Sigurnosni namatač crijeva plastično kućište Voda, Ø 9,5 ×13,5 mm, tip: 14S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080073 14S
GTIN	7391390327505
Razred artikla	08A

**Opis****Izvedba:**

**Sigurnosni namatač crijeva s navođenjem crijeva** i kontroliranim, snažnim uvlačenjem. Otporno na udarce, **plastično kućište** za primjenu u prljavim i prašnjavim područjima.

Kompaktna izvedba i jednostavna montaža na zid i strop sa zakretnim područjem od **180°**. PU crijevo prikladno za velike **protoke** s iznimnom otpornošću na trošenje i čeličnim priključcima za komprimirani zrak.

**Kolut za namatanje crijeva za vodu**, prikladan za vlažne i mokre uvjete, idealan za pranje, stanice za nadopunjavanje tekućine i područja za pranje. PU crijevo zelene boje zbog bolje uočljivosti.

**Napomena:**

Za spojnicu za vodu pogledajte br. 080149 vel. 1/2.

**Tehnički opis**

Boja crijeva	zeleno
Korisna dužina crijeva	14 m
maksimalan radni tlak	9 bar
Materijal kućišta	Plastika
Boja kućište	plavo

Materijala crijeva	Poliuretan
Automatika za namatanje SCS	da
Unutarnji Ø crijeva	9,5 mm
Priključak odvoda	3/8 col
Vanjski Ø crijeva	13,5 mm
Priključak dovoda	3/8 col
Visina kućišta	409 mm
Širina kućišta	490 mm
Dubina kućišta	190 mm
prikladno za	Tekućine
Atribut imena proizvoda	Ø 9,5 ×13,5 mm
Vrsta proizvoda	Koloturnik s crijevom

## Pribor

Sigurnosna spojnica s vanjskim navojem, aluminij Priključni vanjski navoj 1/2 col	080153 1/2
Univerzalna jednoručna brzozatvarajuća spojka za vodovodne cijevi Priključni unutarnji navoj 1/2 col	080149 1/2