

**Dubokostezna stega, duljina / stezni raspon: 300/400mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	860300 300/400
GTIN	4008158012483
Razred artikla	83J

Opis**Izvedba:**

Vrlo kvalitetni, dugački stezni krakovi od temper lijeva, za velike dubine stezanja; čvrsta od punog profila, narovašena. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem i odvojivim tlačnim umetkom. Brzo namještanje, sigurno stezanje. Poluga za veliku silu stezanja uz mali utrošak sile. Sila stezanja do 7000 N.

Tehnički opis

Presjek vodilice	45×12 mm
Težina	5,5 kg
Istovar	300 mm
Stezni raspon	400 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

