

Par prečki LNS 100×50, duljina poprečne prečke: 2700 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	991337 2700
GTIN	4058255037407
Razred artikla	96P

Opis

Izvedba:

Hladno oblikovani profili u obliku kutija sa zavarenim stupovima za hvatanje. Svaki stup za hvatanje ima 5 stabilnih kuka za optimalnu podjelu opterećenja kod paletnih regala. Opterećenje police do 3250 kg po paru poprečnih prečki.

Dio isporuke:

2 poprečne grede za umetanje u profilne okvire, uključuje po 2 sigurnosna zatika.

Lakiranje:

Čisto narančaste boje slično RAL 2004, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Nove prečke dubine 50 mm mogu se isključivo u parovima kombinirati sa starim prečkama dubine 40 mm.

Visina grede: 100 mm

Nosivost po paru grede: 1840 kg

Tehnički opis

Nosivost po paru grede	1840 kg
Duljina grede	2700 mm
Tip grede	LNS 100×50
Područje primjene	Paletni regal
Visina grede	100 mm
Vrsta proizvoda	Dijelovi za paletni regal

