

**Par prečki LNS 110×50, duljina poprečne prečke: 2700 mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 991341 2700   |
| GTIN           | 4058255037414 |
| Razred artikla | 96P           |

**Opis****Izvedba:**

Hladno oblikovani profili u obliku kutija sa zavarenim stupovima za hvatanje. Svaki stup za hvatanje ima 5 stabilnih kuka za optimalnu podjelu opterećenja kod paletnih regala. Opterećenje police do 3250 kg po paru poprečnih prečki.

**Dio isporuke:**

2 poprečne grede za umetanje u profilne okvire, uključuje po 2 sigurnosna zatika.

**Lakiranje:**

Čisto narančaste boje slično RAL 2004, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Nove prečke dubine 50 mm mogu se isključivo u parovima kombinirati sa starim prečkama dubine 40 mm.

Visina grede: 110 mm

Nosivost po paru grede: 2580 kg

**Tehnički opis**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Tip grede              | LNS 110×50    |
| Nosivost po paru grede | 2580 kg       |
| Duljina grede          | 2700 mm       |
| Područje primjene      | Paletni regal |
| Visina grede           | 110 mm        |
| Vrsta proizvoda        | Greda         |

