



## Čelična stega, Stezni raspon: 600mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	860500 600
GTIN	4008158034201
Razred artikla	83K

### Opis

#### Izvedba:

Vodilica / fiksni krak od glatko vučenog čelika, pomični krak od čelika kovanog u ljevačkom kalupu, čelik poboljššan i pocinčan. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem, brunirano. Odvojivi tlačni umetak, izmjenjiv bez alata, od vel. 160. Sila stezanja do 6000 N.

### Tehnički opis

Istovar	120 mm
Stezni raspon	600 mm
Presjek vodilice	28×11 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

### Pribor

Garnitura tlačnih umetaka8-dijelna Tlačna ploča Ø 37 mm

860115 37