

**Čelična stega, Stezni raspon: 800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	860500 800
GTIN	4008158034232
Razred artikla	83K

**Opis****Izvedba:**

Vodilica / fiksni krak od glatko vučenog čelika, pomični krak od čelika kovanog u ljevačkom kalupu, čelik poboljššan i pocinčan. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem, brunirano. Odvojivi tlačni umetak, izmjenjiv bez alata, od vel. 160. Sila stezanja do 6000 N.

**Tehnički opis**

Presjek vodilice	28×11 mm
Stezni raspon	800 mm
Istovar	120 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

**Pribor**

Garnitura tlačnih umetaka8-dijelna Tlačna ploča Ø 37 mm

860115 37