



Jednoručne magnezijske stege KliKlump, Stezni raspon: 250mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	860750 250
GTIN	4008158027258
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Krakovi od **magnezija** (proizveden postupkom tlačnog lijevanja), **vrlo čvrst i ekstremno lagan**. Vodicica od svijetlo vučenog čelika, pocinčanog. Stezna poluga, pomični krak i zapornik od **plastike ojačane staklenim vlaknima, nelomljivi**. Fiksni krak s odvojivom plastičnom kapom i V utorima za stezanje oblikih dijelova. Stezna poluga sa samokočnim račnastim steznim mehanizmom. Otvaranje otpuštanjem račne.

Upotreba:

Za **brzo** i lagano **stezanje sa srednjim steznim pritiskom**.

Tehnički opis

Težina	0,355 kg
Stezni raspon	250 mm
Istovar	80 mm
Presjek vodilice	20×5 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

