

**Snažna čelična U-stega s posebnim tlačnim umetkom, Stezni raspon: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	861000 300
GTIN	4008158027043
Razred artikla	83K

**Opis****Izvedba:**

Vodilica / fiksni krak od čeličnog profila, poboljšanog i pocinčanog. Pomični krak kovan u kalupu, poboljšan i pocinčan. Lakohodno čelično vreteno, otporno na trošenje s trapeznim navojem i odvojivim (do 35°) tlačnim umetkom, vreteno sa steznom polugom poboljšano i brunirano.

**Upotreba:**

Za stezanje T-nosača, dvostrukih T-nosača i U-čeličnih profila kao i za stezanje profila i šipki.

**Maksimalna sila stezanja do cca. 12000 N.**

**Tehnički opis**

Stezni raspon	300 mm
Presjek vodilice	30×15 mm
Istovar	140 mm
Dubina uranjanja U stremena	100 mm
Težina	3,7 kg
Vrsta proizvoda	Stezačica

---

## Pribor

Tlačni umetak s dijelovima za pričvršćivanje

861130