

Garant**Držac za izradu profila za 4-kutne nastavke Ø DS 25 mm, za 4-kut: 27mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 290332 27 |
| GTIN | 4045197965400 |
| Razred artikla | 29K |

Opis**Napomena:**

- Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.
- Kod tokarilica bez Y osi treba upotrijebiti ekscentričnu čahuru br. 290391 – 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.

Tehnički opis

| | |
|--|-------------------------------------|
| Vijak | 290399 3 |
| Ø najmanjeg prethodnog provrta D_{min} | 27 mm |
| Korisna duljina L_1 | 100 mm |
| Udaljenost vrha od osi | 14,5 mm |
| prikladno za četverokute | 27 - 37 mm |
| Ø drške | 25 mm |
| Nosač oštrica Ø D_1 | 25 mm |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Duljina drške L_s | 90 mm |
| Drška | Kombinirana drška |
| Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |

