

**Garant****Držac za izradu profila za 6-kutne nastavke Ø DS 25 mm, za 6-kut: 17mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290342 17
GTIN	4045197965622
Razred artikla	29K

**Opis****Napomena:**

- Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.
- Kod tokarilica bez Y osi treba upotrijebiti ekscentričnu čahuru br. 290391 – 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.

**Tehnički opis**

Ø najmanjeg prethodnog provrta $D_{min}$	16 mm
Udaljenost vrha od osi	8,5 mm
Vijak	290399 2
Korisna duljina $L_1$	56 mm
prikladno za šesterokute	17 - 28 mm
Ø drške	25 mm
Nosač oštrica Ø $D_1$	15 mm
Unutarnje hlađenje	da
Duljina drške $L_s$	90 mm
Drška	Kombinirana drška
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila

