

**Garant****Držač za izradu profila za 6-kutne nastavke Ø DS 25 mm, za 6-kut: 37mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290342 37
GTIN	4045197965646
Razred artikla	29K

**Opis****Napomena:**

- Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.
- Kod tokarilica bez Y osi treba upotrijebiti ekscentričnu čahuru br. 290391 – 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.

**Tehnički opis**

Vijak	290399 3
Korisna duljina $L_1$	126 mm
Ø najmanjeg prethodnog provrta $D_{min}$	37 mm
Udaljenost vrha od osi	19,5 mm
prikladno za šesterokute	37 - 45 mm
Ø drške	25 mm
Nosač oštrica Ø $D_1$	35 mm
Unutarnje hlađenje	da
Duljina drške $L_s$	90 mm
Drška	Kombinirana drška
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila

