

Garant**Držac za izradu profila za 6-kutne nastavke Ø DS 20 mm, za 6-kut: 17mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290340 17
GTIN	4045197965578
Razred artikla	29K

Opis**Napomena:**

- Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.
- Kod tokarilica bez Y osi treba upotrijebiti ekscentričnu čahuru br. 290391 – 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.

Tehnički opis

Vijak	290399 2
Korisna duljina L_1	56 mm
Udaljenost vrha od osi	8,5 mm
Ø najmanjeg prethodnog provrta D_{min}	16 mm
prikladno za šesterokute	17 - 28 mm
Ø drške	20 mm
Nosač oštrica Ø D_1	15 mm
Unutarnje hlađenje	da
Duljina drške L_s	50 mm
Drška	Kombinirana drška
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila

