

**Čelična stega, Stezni raspon: 1250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	860500 1250
GTIN	4008158034294
Razred artikla	83K

Opis**Izvedba:**

Vodilica / fiksni krak od glatko vučenog čelika, pomični krak od čelika kovanog u ljevačkom kalupu, čelik poboljšán i pocinčan. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem, brunirano. Odvojivi tlačni umetak, izmjenjiv bez alata, od vel. 160. Sila stezanja do 6000 N.

Tehnički opis

Istovar	120 mm
Stezni raspon	1250 mm
Presjek vodilice	28×11 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

Pribor

Garnitura tlačnih umetaka8-dijelna Tlačna ploča Ø 37 mm

860115 37