

**Čelična stega, Stezni raspon: 120mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	860500 120
GTIN	4008158033792
Razred artikla	83K

Opis**Izvedba:**

Vodilica / fiksni krak od glatko vučenog čelika, pomični krak od čelika kovanog u ljevačkom kalupu, čelik poboljššan i pocinčan. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem, brunirano. Odvojivi tlačni umetak, izmjenjiv bez alata, od vel. 160. Sila stezanja do 6000 N.

Tehnički opis

Stezni raspon	120 mm
Istovar	60 mm
Presjek vodilice	15×6 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

Pribor

Garnitura tlačnih umetaka8-dijelna Tlačna ploča Ø 23 mm

860115 23