

**Čelična stega, Stezni raspon: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	860500 160
GTIN	4008158033853
Razred artikla	83K

**Opis****Izvedba:**

Vodilica / fiksni krak od glatko vučenog čelika, pomični krak od čelika kovanog u ljevačkom kalupu, čelik poboljššan i pocinčan. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem, brunirano. Odvojivi tlačni umetak, izmjenjiv bez alata, od vel. 160. Sila stezanja do 6000 N.

**Tehnički opis**

Istovar	80 mm
Presjek vodilice	17,5×6,8 mm
Stezni raspon	160 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

**Pribor**

Garnitura tlačnih umetaka8-dijelna Tlačna ploča Ø 27 mm

860115 27