



Potpuno čelična stega visokih performansi s posebnom tlačnom kapicom, Stezni raspon: 300mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 861100 300 |
| GTIN | 4008158007281 |
| Razred artikla | 83K |

Opis

Izvedba:

Vodilica i fiksni krak od glatko vučenog čelika (posebni profil), oplemenjeni i galvanski pocinčani. Pomični krak od čelika, kovan u ljevačkom kalupu, oplemenjen i galvanski pocinčan. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem. Dug vijek trajanja zbog toplinski otporne posebne pločice sa sinteriranim čeličnim umetkom. okretljivim do 35°. Vreteno sa steznom polugom oplemenjeno i brunirano.

Upotreba:

Za teške i najteže zahtjeve kod stezanja obradaka u čeličnoj konstrukciji, bravarijama, gradnji kamiona, strojarstvu itd. Poseban tlačni umetak pomične čeljusti omogućava stezanje kosih obradaka do 35°. **Maksimalna sila stezanja do cca. 12.000 N.**

Tehnički opis

| | |
|---------------|--------|
| Istovar | 140 mm |
| Stezni raspon | 300 mm |
| Težina | 2,9 kg |

| | |
|------------------|-----------|
| Presjek vodilice | 34×13 mm |
| Vrsta proizvoda | Stezačica |

Pribor

| | |
|--|--------|
| Tlačni umetak s dijelovima za pričvršćivanje | 861130 |
| Vreteno s ručkom i tlačnim umetkom | 861140 |