

**Ovjesni vijak DSS, Ø navoja: M30X3,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086453 M30X3,5
GTIN	2050001944900
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Kompaktna, vrlo čvrsta okretaljka s prstenom za vijčano spajanje. 360°okretno i zakretno za 180°.

Napomena:

SF 5:1 = faktor sigurnosti 5.

SF 4:1 = faktor sigurnosti 4.

Tehnički opis

Visina glave vijka A	61 mm
Širina ključa, imbus ključ S	19 mm
Širina graničnog kralješka G	33 mm
Veličina ušice E	73 mm
Duljina navoja L	45 mm
Ø glave vijka C	70 mm
Udaljenost između srednje prečke i ušice D	104 mm

Visina srednje prečke B	31 mm
Debljina ušice F	149 mm
Ø navoja	M30×3,5
Nosivost WLL SF 5:1	7,7 t
Nosivost WLL SF 4:1	8,5 t
Vrsta proizvoda	Granični vijci