



Nosiva čeljust fiksna, tip: 125



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 361333 125 |
| GTIN | 4250364403290 |
| Razred artikla | 34A |

Opis

Upotreba:

Nosive čeljusti služe za prihvat grip umetaka br. 361238; 361240; 361245; 361250 te grip umetaka br. 361160.

Nosiva čeljust služi za prihvat i različitih Grip umetaka. Grip umetci i garniture mogu se staviti u predviđena mjesta na razne načine za sigurno stezanje obratka različitih geometrijskih oblika.

Odgovara :

Stega br. 361290; 361302.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Širina čeljusti b | 189 mm |
| c | 24 mm |
| c ₁ | 26 mm |
| Visina čeljusti h | 20 mm |
| Duljina čeljusti l | 104 mm |
| Stezni raspon maksimalni okruglo | 330 mm |
| Stezni raspon minimalni okruglo | 50 mm |
| Stezni raspon maksimalni četverokut | 489 mm |
| Stezni raspon minimalni četverokut | 25 mm |

| | |
|----------------------|----------------|
| odgovaraju kodu boja | Titan |
| odgovaraju kodu boja | Titan 2 |
| odgovaraju kodu boja | LCV125G |
| Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |