



Nosiva čeljust pomična, tip: 125



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	361338 125
GTIN	4250364403306
Razred artikla	34A

Opis

Upotreba:

Nosive čeljusti služe za prihvat grip umetaka br. 361238; 361240; 361245; 361250 te grip umetaka br. 361160.

Nosiva čeljust koja se zakreće služi za stezanje neparalelnih steznih površina i neophodna je za stezanje obradaka koji nemaju paralelne površine.

Odgovara :

Stega br. 361290; 361302.

Tehnički opis

Širina čeljusti b	189 mm
c	24 mm
c ₁	53,5 mm
Visina čeljusti h	20 mm
Duljina čeljusti l	103,5 mm
Stezni raspon maksimalni okruglo	330 mm
Stezni raspon minimalni okruglo	50 mm
Stezni raspon maksimalni četverokut	489 mm
Stezni raspon minimalni četverokut	25 mm

odgovaraju kodu boja	Titan
odgovaraju kodu boja	Titan 2
odgovaraju kodu boja	LCV125G
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust