

Garant**Rezna ploča, visoko učinkovita izvedba USKO, Ø ploče: 125mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	563277 125
GTIN	4045197967497
Razred artikla	51M

Opis

Izvedba:

Tanka izvedba, za brzo i ekonomično rezanje, uz dug vijek trajanja.

Specifikacija:**A46R-BF.**

Tehnički opis

Ø bušenja	22,23 mm
Ø ploče	125 mm
Opis oblika	ravno
Širina vodilice	1,6 mm
Specifikacija	A46R-BF
za debljinu materijala	7,7 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %

preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	Čelik
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		