



Grip kliješta za cijevi s plastičnom čeljusti



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	862150
GTIN	4008158009667
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Poboljšane vodilice od profilnog čelika; **brzo namještanje; nestupnjevito podesiva čeljust;** **sila stezanja podesiva** (maksimalno 4.000 N).

S prizmatičnim čeljustima za držanje okruglih tijela jednakog promjera. (Uključujući plastične zaštitne čeljusti, otporne na temperaturu do 200 °C).

Istovar: 65 mm

Tehnički opis

Stezni raspon	110 mm
Istovar	65 mm
Vrsta proizvoda	Grip kliješta