



## Snažna čelična stega visokih performansi s posebnom tlačnom kapicom, Stezni raspon: 300mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	861310 300
GTIN	4008158007588
Razred artikla	83K

### Opis

#### Izvedba:

Vodilica i fiksni krak od glatko vučenog čelika (posebni profil), oplemenjeni i galvanski pocinčani. Pomični krak od čelika, kovan u ljevačkom kalupu, oplemenjen i galvanski pocinčan. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem. Dug vijek trajanja zbog toplinski otporne posebne pločice sa sinteriranim čeličnim umetkom. Vreteno sa steznom polugom oplemenjeno i brunirano. Rotacija do 35°.

#### Upotreba:

Za teške i najteže zahtjeve kod stezanja obradaka u čeličnoj konstrukciji, bravarijama, gradnji kamiona, strojarstvu itd. Poseban tlačni umetak pomične čeljusti omogućava stezanje kosih obradaka do 35°. **Maksimalna sila stezanja do cca 22000 N.**

### Tehnički opis

Stezni raspon	300 mm
Težina	5,6 kg
Presjek vodilice	40x20 mm

Istovar	175 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

---

## Pribor

Vreteno s ručkom i tlačnim umetkom	861340
Tlačni umetak s dijelovima za pričvršćivanje	861130