



Snažna čelična stega visokih performansi s posebnom tlačnom kapicom, Stezni raspon: 1000mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	861310 1000
GTIN	4008158007540
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Vodilica i fiksni krak od glatko vučenog čelika (posebni profil), oplemenjeni i galvanski pocinčani. Pomični krak od čelika, kovan u ljevačkom kalupu, oplemenjen i galvanski pocinčan. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem. Dug vijek trajanja zbog toplinski otporne posebne pločice sa sinteriranim čeličnim umetkom. Vreteno sa steznom polugom oplemenjeno i brunirano. Rotacija do 35°.

Upotreba:

Za teške i najteže zahtjeve kod stezanja obradaka u čeličnoj konstrukciji, bravarijama, gradnji kamiona, strojarstvu itd. Poseban tlačni umetak pomične čeljusti omogućava stezanje kosih obradaka do 35°. **Maksimalna sila stezanja do cca 22000 N.**

Tehnički opis

Presjek vodilice	40×20 mm
Težina	9,4 kg
Istovar	175 mm

Stezni raspon	1000 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

Pribor

Tlačni umetak s dijelovima za pričvršćivanje	861130
Vreteno s ručkom i tlačnim umetkom	861340