



Stupnjevana čeljust pomična, za tip: 200



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	361450 200
GTIN	4250364403399
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Čeljust pomična.

Vel. 90, 125 i 160 s **klik sustavom za brzu zamjenu**, kod br. 361440 samo u vel. 90 i 125.

Upotreba:

Za stezanje paralelno predobrađenih izradaka. Navoj M10 i M6 za prihvat čeljusti s klik brzoizmjenjivim sustavom za klik pločice i čeljusti.

Prihvat klik paralelnih pločica na visokoj strani ili stupnjevanoj strani (art. 361950 / 1960 / 1970).

Materijal:

Kaljeni čelik, brušene površine.

Odgovara:

Svi tipovi TC, LC, Garant-NC, titan i dosadašnje izvedbe NC.

Dio isporuke:

Uključuje pritezne vijke. 1 stezna čeljust.

Tehnički opis

Duljina l_1	65 mm
Visina h_1	25 mm
Duljina čeljusti l	115 mm

Visina čeljusti h	60 mm
Širina čeljusti b	200,4 mm
odgovaraju kodu boja	TC
odgovaraju kodu boja	LC
odgovaraju kodu boja	NC8
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust