

**uvex****Par rukavica uvex phynomic C5, Veličina rukavice: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094548 8
GTIN	4048612051702
Razred artikla	04U

**Opis****Izvedba:**

uvex phynomic C5. Lagane zaštitne rukavice s dobrim osjetom dodira s fleksibilnom polimerskom prevlakom, koja odbija vlagu. Vrlo dobro prianjanje u suhim i lagano vlažnim radnim okruženjima. Prikladne za osjetljivu kožu (dermatološki ispitane).

**Serija uvex phynomic.** Posebno lagane, fleksibilne zaštitne rukavice s dobrim prianjanjem. Optimalno

pogodne za rad za koji je potreban visok stupanj preciznosti. Öko-Tex® Standard 100 te ne sadrži silikone.

**Standard:**

EN 388; EN 420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Característica de los guantes: Certificación para alimentos

Glove characteristics: Silicone-free

Glove characteristics: Levnedsmiddelcertificering

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonია

Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C  
EN 388:2016: 4X42C  
EN 388:2016: 4X42C  
EN 388:2016: 4X42C  
EN 388:2016: 4X42C

## Tehnički opis

Veličina rukavice	8
Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od porezivanja
Kategorija zaštite	Kategorija II
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	Certifikat za prehrambene namirnice
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X42C
Materijal nosača	Poliamid, HPPE
Prevlaka	Nitril
Područje primjene	Preciznost
Boja	siva / plava
Razred zaštite od porezotina	C
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja