

Hartig

**Mikrometar, mjesto mjerenja: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420542 0-25
GTIN	4250099600209
Razred artikla	46P

**Opis****Izvedba:**

**Fino lepane mjerne površine od tvrdog metala.** Kaljeno, brušeno mjesto vreteno. Veća preciznost od DIN 863. Blokada pomoću stezne poluge. S osjetljivom račnom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke. S precizno graviranim crnim crticama i brojevima.

**Upotreba:**

Zahvaljujući direktnom očitavanju od 5 µm posebno primjereno za provjeru kvalitete.

**Tehnički opis**

Očitavanje	0,005 mm
Kalibriranje	B1
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Granica odstupanja	1,5 µm
Mjerni bubanj Ø	25 mm
Mjesto mjerenja	0 - 25 mm
Izvedba vretena	kaljeno, brušeno
Vreteno Ø	8 mm
Standard	Tvornička norma
Osjetilna račna	da

Izolacijska zaštita za ruke	da
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

## Usluge

DAkkS kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100
Kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm	022000 25