

Hartig

**Mikrometar, mjesto mjerenja: 75-100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420542 75-100
GTIN	4250099600230
Razred artikla	46P

**Opis****Izvedba:**

**Fino lepane mjerne površine od tvrdog metala.** Kaljeno, brušeno mjesto vretena. Veća preciznost od DIN 863. Blokada pomoću stezne poluge. S osjetljivom računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke. S precizno graviranim crnim crticama i brojevima.

**Upotreba:**

Zahvaljujući direktnom očitavanju od 5 µm posebno primjereno za provjeru kvalitete.

**Tehnički opis**

Mjesto mjerenja	75 - 100 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Očitavanje	0,005 mm
Granica odstupanja	2 µm
Kalibriranje	B1
Mjerni bubanj Ø	25 mm
Izvedba vretena	kaljen, brušen
Vreteno Ø	8 mm
Standard	Tvornička norma
Osjetilna račun	da

Izolacijska zaštita za ruke	da
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

## Usluge

DAkkS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100
KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022000 100