

HOLEX**Roto glodalo Ozubljenje INOX – grubo, HM, tip: F0820****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	547250 F0820
GTIN	4045197973962
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozubljenja omogućava vrlo veliku učinkovitost odrezivanja s istovremenim tihim radom i jednostavnim vođenjem. Izvanredno oblikovanje odvojenih čestica i kvalitete površina, nisko toplinsko opterećenje materijala (bez promjene boje materijala). Ø drške 6mm.

Upotreba:

Optimirano za obradu **austenitnog čelika otpornog na hrđu i kiseline**, mekane legure titana i metale koji ne sadrže željezo.

Tehnički opis

Ukupna duljina	65 mm
Ø glave	8 mm
Stupanj finoće ozubljenja	grubo
Kratka oznaka ozubljenja	INOX
Ø drške	6 mm
Opis oblika	Luk
Duljina glave	20 mm
Serija	Ozubljenje INOX
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		