

**HOLEX****Roto glodalo Ozubljenje INOX – grubo, HM, tip: F1225****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	547250 F1225
GTIN	4045197973986
Razred artikla	52D

**Opis****Izvedba:**

**Inovativna geometrija ozubljenja omogućava vrlo veliku učinkovitost odrezivanja s istovremenim tihim radom i jednostavnim vođenjem.** Izvanredno oblikovanje odvojenih čestica i kvalitete površina, nisko toplinsko opterećenje materijala (bez promjene boje materijala). Ø drške 6mm.

**Upotreba:**

Optimirano za obradu **austenitnog čelika otpornog na hrđu i kiseline**, mekane legure titana i metale koji ne sadrže željezo.

**Tehnički opis**

Ø drške	6 mm
Kratka oznaka ozubljenja	INOX
Ukupna duljina	70 mm
Opis oblika	Luk
Ø glave	12,7 mm
Stupanj finoće ozubljenja	grubo
Duljina glave	25 mm
Serijski	Ozubljenje INOX
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		