

**Garant****Roto glodalo precizno Ozubljenje P - plastika, HM, tip: AS0625****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	547330 AS0625
GTIN	4045197973177
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

Geometrija rezanja idealna za tvrde CFK/GFK s udjelom vlakana > 40 %.

Posebnom geometrijom zubaca postiže se **redukcija sile kod rezanja i izbjegava se trošenje vlakana**. Oblik cilindra (ZYA).

**Upotreba:**

Obrada bridova, glodanje kontura i skidanje srha s (prije svega vlaknima ojačane) plastike.

**Tehnički opis**

Stupanj finoće ozubljenja	precizno
Vrsta ozubljenja	Plastika
Otisak čeone površine	Čeono ozupčenje s dvije oštrice
Kratka oznaka ozubljenja	P
Ø drške	6 mm
Ukupna duljina	64 mm

Ø glave	6 mm
Duljina glave	25 mm
Seriya	Ozubljenje P
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Plastika, GFK	prikladno		