



Izvlakač s dva kraka, tip: 10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880100 10
GTIN	4021176009921
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

S povratnim krakovima izvlakača (**za vanjsko i unutarnje izvlačenje**). Krakovi izvlakača pomični su na prečki za različite \varnothing obratka. Prečka i krakovi izvlakača od kvalitetnog alatnog čelika; snažna vretena s dvostranim vrhom vretena (kugla i vrh).

Upotreba:

Univerzalno primjenjivo za skidanje ležajeva, ploča, zupčanika itd. Kod 880100 vel. 5 može se dubinu stezanja od 400 mm (normalno) podešavanjem poluga proširiti do 700 mm.

Tehnički opis

Snaga	4,5 t
Stezni raspon unutarnji	70 - 180 mm
Stezni raspon vanjski	30 - 120 mm
Dubina stezanja do	100 mm
Vanjski šesterokut	17 mm
maskimalan okretni moment	80 Nm

Broj kukica	2
Težina	1,42 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s dva kraka

Pribor

Zamjenski par krakova izvlakača tip 1/100 mm	880200 1/100
Zamjenski krakovi izvlakača (3 komada) tip 1/100 mm	880220 1/100
Par produženih krakova za izvlakač tip 1/200 mm	880300 1/200
Rezervno tlačno vreteno tip 1	880150 1