



Garnitura univerzalnih digitalnih pomičnih mjerila IP 67, mjerno područje: 150mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	415555 150
GTIN	4029713019235
Razred artikla	46P

Opis

Izvedba:

Digitalno univerzalno pomično mjerilo „Pocket Talent“ može se koristiti za različita unutarnja i vanjska mjerenja (utori, žljebovi, navoji, i dr.). Dobro čitljivi LCD zaslon jakog kontrasta s visinom brojeva 7,5 mm. Uključujući PRESET funkciju (unaprijed podešene mjerne vrijednosti).

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Pomično mjerilo, šablona za podešavanje 50 mm, 2 para mjernih ticala za unutarnje i vanjsko mjerenje. Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Sva rezervna i specijalna ticala br. 434900 do 434915 s navojem M2,5. Podatkovni kabel br. 498940.

Tehnički opis

Očitavanje	0,01 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Duljina kraka	40 mm
Mjerno područje	0 - 150 mm
Broj sadržanih baterija	1

Granica odstupanja	0,03 mm
Očitavanje	0,0005 col
Tip baterije	Gumb-baterija
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / inči
Prihvat	Digimatic-sučelje
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	A1
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200

Pribor

Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip D2	498940 D2
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip R2	498940 R2
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip USB2	498940 USB2
Ticalo od rubina tip 2	434915 2

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032

081560 CR2032

Čelično ticalo tip 2

434900 2