



Izvlakač s tri kraka, tip: 6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880130 6
GTIN	4021176006203
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

S povratnim krakovima izvlakača (**za vanjsko i unutarnje izvlačenje**). Krakovi izvlakača pomični su na prečki za različite Ø obratka. Prečka i krakovi izvlakača od kvalitetnog alatnog čelika; snažna vretena s dvostranim vrhom vretena (kugla i vrh).

Upotreba:

Univerzalno primjenjivo za skidanje ležajeva, ploča, zupčanika itd. Kod 880100 vel. 5 može se dubinu stezanja od 400 mm (normalno) podešavanjem poluga proširiti do 700 mm.

Stezni raspon vanjski: 220 - 650 mm

Stezni raspon unutarnji: 290 - 740 mm

Dubina stezanja do: 200 mm

Snaga: 20 t

Tehnički opis

Stezni raspon vanjski	220 - 650 mm
Stezni raspon unutarnji	290 - 740 mm
Snaga	20 t

Dubina stezanja do	200 mm
Broj kukica	3
Vanjski šesterokut	41 mm
maskimalan okretni moment	650 Nm
Težina	25 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s tri kraka

Pribor

Hidraulično vreteno tip 2	880170 2
Zamjenski par krakova izvlakača tip 3/200 mm	880200 3/200
Zamjenski krakovi izvlakača (3 komada) tip 3/200 mm	880220 3/200
Produženi krakovi za izvlakač (3 komada) tip 4/500 mm	880320 4/500