


TOGX 06T104 neutralna, W57, Vrsta: BK8430

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268864 BK8430
GTIN	4047109201491
Razred artikla	24T

Opis

TOGX 06T104 neutralna BK8430 Vrsta: BK8430

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm

Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 300 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 120 - 180 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Dodatna primjena	M
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Brzina reza v_c sporedna primjena	120 - 180 m/min
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min
Vrsta	BK8430
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Glavna primjena	P

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOGX 06T104
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W57
Kut nagiba	14 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje