

Garant**Elektronička kliješta za rezanje, šiljasta glava, KW, cijela duljina: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	726250 125
GTIN	4045197976604
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Precizan uski oblik. Rezne oštrice induktivno kaljene (62 – 64 HRC). Nereflektirajuća površina, zagasitog sjaja, zglob s upuštenim vijkom. Dvostruka izmjenjiva opruga za jednostavno rukovanje. **2K** navlake od izolacijskog materijala. **ESD prikladno**. Precizno brušene oštrice

Materijal:

Poseban alatni čelik obrađen na CNC stroju za ekstremno točne tolerancije.

Tehnički opis

ukupna duljina	125 mm
Duljina rezne oštrice	10 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,1 - 1 mm
Širina glave	10 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Rezna oštrica	bez vate
Atribut imena proizvoda	KW
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta

