

**Ženske servisne radne hlače, tamnosiva / crna, konfekcijska veličina DE: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	091833 40
GTIN	7330509465493
Razred artikla	04T

**Opis****Izvedba:**

S **rastezljivim umetcima** i **prethodno oblikovanim nogama** za optimalnu pokretljivost i udobnost. Mogućnost produljenja donjeg šava.

- **Unutarnji džep za mobitel od Mesh materijala.**
- **Vrećasti džepovi na nogama, patentnim zatvaračem, džepom za nož i olovke.**
- **Plastični patentni zatvarač u rasporku.**
- **Bočni džepovi.**
- **Džepovi sa stražnje strane.**
- **D prsten na pasici.**

**Moderne Service radne hlače** od laganog materijala, ali **otpornog na trošenje** s funkcijom brzog sušenja. Idealno za rad u toplom okruženju.

**Napomena:**

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

Tablicu s veličinama s međunarodnim pregledom konfekcijskih veličina pronaći ćete u našem informacijskom dijelu na kraju kataloga.

Pranje: 40 °C šareno rublje

**Tehnički opis**

Konfekcijska veličina DE	40
Spol	Žene
Sastav tkanine	65 % poliester
Sastav tkanine	35 % pamuk
Gramaza materijala / debljina tkanine	166 g/m <sup>2</sup>
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Pranje	40 °C šareno rublje
Boja	tamnosiva / crna
Vrsta proizvoda	Radne hlače