



## Izvlakač ležajeva s bočnim pritezanjem, tip: 3



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	881200 3
GTIN	4021176028403
Razred artikla	83U

### Opis

#### Izvedba:

Specijalno oblikovane zahvatne površine na krakovima za izvlačenje s bočnim pritezanjem za skidanje ležaja (art. 881180).

#### Upotreba:

Za skidanje zupčanika, malih zupčanika, poluge upravljača itd.

Stezni raspon vanjski: 50 - 150 mm

Dubina stezanja do: 140 mm

Snaga: 7,5 t

### Tehnički opis

Stezni raspon vanjski	50 - 150 mm
Snaga	7,5 t
Dubina stezanja do	140 mm
maskimalan okretni moment	175 Nm
Vanjski šesterokut	24 mm

Broj kukica	2
Težina	3,16 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s dva kraka