

**Kliješta za rezanje kabela, kromirana, cijela duljina: 180mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	725265 180
GTIN	3662424076558
Razred artikla	73R

Opis**Izvedba:**

Kliješta kromirana, sa drškama debele prevlake. **Smanjen umor pri radu zahvaljujući plastičnoj opruzi za otvaranje.** Oštrice dodatno induk. kaljene (otprilike 62 HRC).

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	2,2 mm
ukupna duljina	180 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do Ø	2 mm
Standard	DIN ISO 5749
Drška	navlaka za drške s debelim stijenkama
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca. 62 HRC)
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano

Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela	ne
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	ne
s oprugom za otvaranje	da
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta