



Naprave za rasijecanje i struganje, s dva kraka, tip: 2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	881500 2
GTIN	4021176030468
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Jedna strana sa čeljustima za izvlačenje čvrsto dosjednutih dijelova, druga strana s normalnim čeljustima za izvlačenje. Za otpuštanje ležaja čeljusti se upinju bočnim pritezanjem između ležaja i ležajnog mjesta. Ležaj se u potpunosti skida okretanjem vretena.

Upotreba:

Za skidanje prstenova kugličnih ležajeva, malih zupčanika i sličnih dijelova na teško dostupnim mjestima. Koristi se za mnoge radove gdje se inače zbog nedostatka prostora ne može upotrijebiti normalni izvlakač.

Stezni raspon: 135 mm

Dubina stezanja do: 270 mm

Tehnički opis

Stezni raspon	135 mm
Dubina stezanja do	270 mm
Vrsta proizvoda	Izvlakač s dva kraka

