



Dvostrana ljepljiva traka, Širina×Duljina (mm×m): 19X50



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083775 19X50
GTIN	4054596425934
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

3M™ 9088-200 je tanka dvostrana ljepljiva traka s nosačem od poliesteru za razne zadatke montaže. Zahvaljujući prilagođenom ljepilu od akrilata vrlo dobro prianja na metal, papir, karton i mnoge plastike. Visoki stupanj prozirnosti i postojanost na temperature te dobre značajke obrade omogućavaju besplatne mogućnosti primjene.

Upotreba:

Montiranje, sastavljanje, pričvršćivanje npr. zaslona, ukrasnih letvica ili plakata. Za unutarnju i vanjsku primjenu.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Ilepilo: Modificirani akrilat

Boja: prozirno

Debljina: 0,2 mm

Tehnički opis

Debljina	0,2 mm
----------	--------

List s podacima

Boja	prozirno
širina	19 mm
Oznaka proizvođača	9088-200
Duljina	50 m
Materijal pokrova	Silikonizirani papir
postojanost na temperaturi do	150 °C
Temperatura skladištenja	16 - 25 °C
ljepilo	Modificirani akrilat
vrsta ljepljive trake	dvostrano
Snaga lijepljenja na čeliku	1,16 N/mm
najkraći rok trajanja	24 mjesec
Primjena	Pričvršćivanje
Materijal nosača	PET folija
Sposobnost širenja	10 %
relativna vlažnost u skladištu	40 - 65 %
Posebnost	Otporan na UV-zrake
Posebnost	posmična čvrstoća
Vrsta proizvoda	Selotejp