



Niske cipele, crne VD PRO 3500 SF ESD, S3 NB, EU veličina cipela: 40



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	092580 40
GTIN	4044348572528
Razred artikla	09C

Opis

Izvedba:

Zaštitne cipele s VARIO Multiflex® tehnologijom za malu težinu cipela.

- **Gornji dio od vrlo laganih i glatkih mikrovlakana.**
- **Prozračna funkcionalna podstava.**
- **Uložak od prave kože.**
- **Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.**
- **Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).**

Zaštitne cipele VARIO DYNAMICS PRO iz serije SF s **tekstilnom zaštitom od prodiranja**. Bez SECURE VARIO® amortizacije pete.

- **Vanjski potplat TPU Athletics ESD, crni.**

Cipele s konstrukcijom bez šavova. Jezik protiv prašine, apliciran na gornji dio cipele.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Napomena:

Široka izvedba XB pod br. 092581.

elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Razred zaštite: S3

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij

Zaštita od probijanja: Tekstil

Izolacija od hladnoće: do -20 °C

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

Tehnički opis

Izolacija od hladnoće	do -20 °C
Razred zaštite	S3
EU veličina obuće	40
Boja	crna
Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Zaštita od probijanja	Tekstil
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju	Aluminij
Spol	uniseks
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Zaštitna cipela